

Kısmı valfi GRO-1/4

Ürün numarası: 2109

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	Hat kurulumu
Kısmı yönünde standart anma debisi	350 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Çelik galvanize