


Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRR-1/2

Ürün numarası: 2111

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Ayar elemanı	Makara kolu
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kısma yönünde standart anma debisi	1300 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	1250 l/dak
Çalışma basıncı	0.3 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	735 g