

Kaplin soketi KD3-1/8-A

Ürün numarası: 2142

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal genişlik | 4.95 mm |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 185 l/dak...572 l/dak |
| ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış | 200.5 l/dak...620 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Nominal sıkma torku | 5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 15 |
| Ürün ağırlığı | 28 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Yay malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Dış contası malzemesi | PA66-GF30 / TPE-U |
| Dişli parça malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Bilye malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Segman malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Valf gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Malzeme kilit açma kovanı | Pirinç, nikel kaplı |