


## Kaplin soketi KS4-N-9

Ürün numarası: 2153

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	711 l/dak...1134 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	770.7 l/dak...1229.3 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	18 g
Pnömatik bağlantı 1	Hortum bağlantı elemanı 9 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Malzeme bilgisi	Pirinç, nikel kaplı