


Eksenel Kit EAMM-A-D32-40G-S1

Ürün numarası: 2256396

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	56.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm ²
Aktarılabılır tork	6.5 Nm
Ürün ağırlığı	420 g
Aktüatör arayüz kodu	D32
Arayüz kodu motor In	40G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu