

Pano tipi manometre FMA-63-0,25-C

Ürün numarası: 225783

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Karşılık geldiği norm	EN 837-3
Manometre nominal boyut	63
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj türü	Ön panel montajı
İşletim ortamı	Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 bar...0.25 bar
Dalgalı yük faktörü	0.9
Sürekli yük faktörü	0.75
Ölçüm doğruluğu sınıfı	1,6
Koruma türü	IP43
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	Çelik
Kontrol camı malzemesi	PMMA
Sabitleme halkası malzemesi	Çelik
Vida malzemesi	Çelik
Ürün ağırlığı	120 g