


Bağlantı kablosu NEBV-C-S1WA25HS-K-5-N-LE25-S10

Ürün numarası: 2265132

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Standarda dayalı | DIN 47100 |
| Kablo tanımı | levha tutucusuz |
| Bağlantı frekansı | 50 |
| Ürün ağırlığı | 860 g |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | köşeli |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 25 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 25 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | 2x vida 4-40 UNC sızdırmazlık elemanlı |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev | Kontrol tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Kablo |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | açık uç |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 25 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...30 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 2.6 A |
| Koruyucu topraklama bağlantısı | mevcut değil |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme | 41 mm |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 122 mm |
| Kablo çapı | 10.2 mm |
| Kablo çapı toleransı | ± 0,25 mm |
| Kablo yapısı | 25 x 0,34 mm ² |
| İletkenin nominal kesiti | 0.34 mm ² |
| Koruma türü | IP65 IP67 IP69K |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|--|
| Özellikler | temizliği kolay |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...40 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | PVC |
| Kablo kılıfının rengi | gri |
| Gövde malzemesi | PA takviyeli |
| Gövde rengi | gri |
| Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | EPDM |
| Fiş kontakları malzemesi | Altın kaplı Bronz |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | PVC |