

Kasıntı Alıcı
CRFK-M10X1,25
Ürün numarası: 2305778

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M10x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-20 °C...100 °C
Maks. yük kapasitesi	0.9 kN
Ürün ağırlığı	230 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Dişli cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	EPDM
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik