

# Susturucu U-1

Ürün numarası: 2312

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Atmosfere karşı akış	20800 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	90 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	139.8 g
Pnömatik bağlantı	G1
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu