

Susturucu U-1/4

Ürün numarası: 2316

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Atmosfere karşı akış	3300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	76 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	7.7 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu