


Moment Dengeleme Bařlantısı

DARD-L1-40-M

Ürün numarası: 2349277

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Radyal sapma +/-	2.5 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	2000 N
Ürün ağırlığı	580 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptör malzemesi	Galvanize çelik
Cıvata malzemesi	Çelik
Kovan malzemesi	Galvanize çelik
Mafsal malzemesi	Galvanize çelik
Vida malzemesi	Çelik, kaplamalı