


Bağlantı kablosu NEBC-C-S1WA9HS-K-10-N-B-LE5-PT-S10

Ürün numarası: 2376020

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standart dayalı	DIN 47100
Protokol	I-port
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	1120 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	9
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	5
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	2x vida 4-40 UNC sızdırmazlık elemanlı
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	5.2 A
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Standart
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	26 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	78 mm
Kablo çapı	6.5 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,1 mm
Kablo yapısı	5 x 0,5 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.5 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67 IP69K

Özellik	Değer
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Özellikler	temizliği kolay
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	gri
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı Bronz
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC