

# Baęlantı kablosu

## NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Ürün numarası: 2384165

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün aęırlığı	28 g
Elektrik baęlantısı 1	2x M12 3 kutuplu soket
Elektrik baęlantısı 2	Açılı soket, M8, 4 kutuplu
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Kablo uzunluğu	0.2 m
Kablo çapı	2.9 mm
Kablo yapısı	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)