

**Baęlama kovanı**  
**EAMH-86-19-C27.3-P**  
Ürün numarası: 2406019

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Deęer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıęı	-25 °C...60 °C
Baęıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	7.1 kgmm <sup>2</sup>
Ürün aęırlıęı	78 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu