


Hassas regülatör LRP-1/8-6

Ürün numarası: 2416371

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Seri	LR
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	pilot kumandalı hassas diyaframlı regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Basınç kontrol aralığı	0.1 bar...6 bar
Maks. basınç histerezi	0.02 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Montaj türü	Ön panel montajı Hat kurulumu aksesuarlarla
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Diyafram malzemesi	NBR