

Bağlama kovani EAMH-60-6.35-C18.1

Ürün numarası: 2428516

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.46 kgmm ²
Ürün ağırlığı	36 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu