

**Baęlama kovanı**  
**EAMH-86-19-C27.3**  
Ürün numarası: 2429535

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Deęer                 |
|----------------------|-----------------------|
| Boyut                | 86                    |
| Montaj konumu        | herhangi bir          |
| Maks. devir          | 5000 1/dak            |
| LABS uygunluęu       | VDMA24364-B2-L        |
| Depolama sıcaklıęı   | -25 °C...60 °C        |
| Baęıl nem            | %0 - 95               |
| Ortam sıcaklıęı      | -10 °C...60 °C        |
| Kütle atalet momenti | 8.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Ürün aęırlıęı        | 76 g                  |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu           |