

Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABP-S3-26V1G-G18-2

Ürün numarası: 2605074

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	26 mm
Fonksiyon bağlantısı 32	G1/8
Fonksiyon bağlantısı 34	G1/8
Pnömatik bağlantı 22	Bağlantı plakası G1/8
Pnömatik bağlantı 44	Bağlantı plakası G1/8
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 bar...16 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	800 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	668 g
Kontrol havası bağlantısı 14	M5
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
O-ring malzemesi	NBR
Vida malzemesi	Çelik