


# Baęlantı Plakası|Taban Plakası VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Ürün numarası: 2614863

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yapı genişlięi	42 mm
Fonksiyon baęlantısı 32	G1/8
Fonksiyon baęlantısı 34	G1/8
Pnömatik baęlantı 22	Baęlantı plakası G1/4
Pnömatik baęlantı 44	Baęlantı plakası G1/4
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 bar...16 bar
Kontrol basıncı	3 bar...8 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1400 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün aęırlığı	2480 g
Kontrol havası baęlantısı 14	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/4
Pnömatik baęlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
O-ring malzemesi	NBR
Vida malzemesi	Çelik