

Sızdırmazlık halkası NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Ürün numarası: 2652519

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) Buhar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Nominal sıkma torku	35 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	0.15 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PEEK