


Eksenel Kit EAMM-A-D50-80G-S1

Ürün numarası: 2734291

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	93.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm ²
Aktarılabılır tork	17 Nm
Ürün ağırlığı	1190 g
Aktüatör arayüz kodu	D50
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu