

Bus nodu CPX-FB37

Ürün numarası: 2735960

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	EtherCAT
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	125 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Ürüne özel LED gösterge	M: Modify, parametrization PL: yük beslemesi PS: Elektronik besleme, sensör beslemesi SF: Sistem hatası
Busa özel LED gösterge	Error: İletişim hatası LA X1: ağ etkin bağlantı noktası 1 LA X2: ağ etkin bağlantı noktası 2 Run: İletişim durumu
Cihaza özel diyagnoz	Kanal ve modül odaklı diagnostik Modüllerde düşük voltaj Diagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL şalteri
Fieldbus arayüzü	2x soket, M12x1, 4 kutuplu, D kodlu
Maksimum adres hacmi girişleri	128 Bayt
Maks. adres hacmi çıkışlar	128 Bayt
Parametrelendirme	Diagnostik davranışı Arıza emniyetliği yanıtı Kanalların kuvvetleri Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Baud hızı	100 Mbit/s
Yapılandırma desteği	ESI dosyası

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	Fieldbus aracılığıyla acyclic veri erişimi Nesne diagnostiku Acil durum mesajı FB38 ile uyumluluk modu Modüler Cihaz Profili (MDP) Sistem durumu, proses verileri aracılığıyla haritalanabilir Değişken PDO mapping Operatör panelleri için ek diagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip 100 mA