


Körüklü silindir EB-80-20

Ürün numarası: 2748903

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Gerekli montaj çapı	95 mm
Strok	20 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	70 mm
Maks. Eğim Açısı	10 drc
Maks. ofset	5 mm
Min. montaj yüksekliği	50 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerçek getirme kuvveti	400 N
Ürün ağırlığı	500 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	CR
Gövde malzemesi	Alüminyum döküm