

Paralel kit
EAMM-U-70-D40-60H-96-S1
Ürün numarası: 2786137

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	70
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	118 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.18 Nm
Aktarılabılır tork	7 Nm
Ürün ağırlığı	1760 g
Aktüatör arayüz kodu	D40B
Arayüz kodu motor In	60H
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu