


Paralel kit EAMM-U-110-D50-80G-120-S1

Ürün numarası: 2799281

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	799 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.3 Nm
Aktarılabılır tork	25 Nm
Ürün ağırlığı	5220 g
Aktüatör arayüz kodu	D50B
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu