

# Paralel Kit EAMM-U-70-S48-60H-96

Ürün numarası: 2801715

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	70
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	118 kgmm <sup>2</sup>
Boşta çalışma tahrik torku	0.18 Nm
Aktarılabılır tork	7 Nm
Ürün ağırlığı	1780 g
Aktüatör arayüz kodu	S48
Arayüz kodu motor In	60H
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu