


Paralel Kit EAMM-U-86-D50-60H-102

Ürün numarası: 2803326

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	2500 g
Aktüatör arayüz kodu	D50B
Arayüz kodu motor In	60H
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu