


T-Çabuk Bağlantı Elemanı NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Ürün numarası: 2839846

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Montaj türü	vidalanabilir
Ürün ağırlığı	28 g
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, M12x1, 5 kutuplu, A kodlu
Elektrik bağlantısı 2	Düz soket, M12x1, 2 kutuplu, A kodlu
Elektrik bağlantısı 3	Düz soket, M12, 3 kutuplu, A kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı altın kaplı