


# T-Çabuk Bağlantı Elemanı NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Ürün numarası: 2839867

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                           | Değer                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Standarda dayalı                  | EN 61076-2-101                       |
| Montaj türü                       | vidalanabilir                        |
| Ürün ağırlığı                     | 25 g                                 |
| Elektrik bağlantısı 1             | Düz soket, M12x1, 5 kutuplu, A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 2             | Düz soket, M12, 5 kutuplu, A kodlu   |
| Elektrik bağlantısı 3             | Düz soket, M12, 5 kutuplu, A kodlu   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC       | 0 V...30 V                           |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi     | 4 A                                  |
| Aşırı gerilim direnci             | 1.5 kV                               |
| Koruma türü                       | IP65<br>IP67                         |
| Ortam sıcaklığı                   | -25 °C...85 °C                       |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-B2-L                       |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                          |
| Kirlenme derecesi                 | 3                                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 2 - orta derece korozyona maruziyet  |
| Gövde malzemesi                   | TPE-U(PUR)                           |
| Gövde rengi                       | siyah                                |
| Somun malzemesi                   | Çinko pres döküm<br>nikel kaplı      |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM                                  |
| Fiş kontakları malzemesi          | Bakır alaşımı<br>altın kaplı         |