

Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu MRS-4

Ürün numarası: 2844348

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	4
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	2.5 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	4 Nm
Ürün aęırlığı	650 g
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım