


Fren direnci CACR-KL2-40-W2000

Ürün numarası: 2882343

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	500
Montaj konumu	serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci pals enerjisi	8000 Wsn
780 V'ta fren direnci pals enerjisi.	7200 Wsn
%35 ED ve 20°C'de performans	2000 W
Nominal güç fren direnci	800 W
380 V'ta nominal güç fren direnci	600 W
780 V'ta nominal güç fren direnci.	480 W
Direnç değeri	40 Ohm
Ruhsat	c CSA us (OL) c UL us - Tanınan (OL)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	2400 g
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu