


Eklem bağlantı CRSNCS-40

Ürün numarası: 2895921

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Varyantlar	Korozyona karşı yüksek koruma
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	1.5 kN
Ürün ağırlığı	239 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mafsal yatağı malzemesi	PTFE Paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik