



Çiftli hat
NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2
Ürün numarası: 2903567

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Tasarım	Saha cihazı ve kumanda tarafında kablolu Y dağıtıcı
Dağıtıcı türü	1, 2'ye
İlave fonksiyonlar	Sensör ve kontrolörün orantılı basınç regülatörüne bağlanması
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün ağırlığı	377 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	6
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	5
Elektrik bağlantısı 3, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 3, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 3, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 3, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 3, dolu kutuplar/damarlar	3
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu 1	5 m

Özellik	Değer
Kablo uzunluğu 2	5 m
Kablo çapı 1	5.3 mm
Kablo çapı 2	4.5 mm
Kablo yapısı	3 x 0,25 mm ² 5 x 0,25 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.25 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	siyah
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC