


Motor flanşı EAMF-A-77A-80G-S1

Ürün numarası: 2933286

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	484 g
Arayüz kodu motor ln	80G
Kaplin yuvası arayüz kodu	77A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu