


Eksenel kit EAMM-A-D80-80G-S1

Ürün numarası: 2946764

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	103.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	128 kgmm ²
Aktarılabılır tork	60 Nm
Ürün ağırlığı	1990 g
Aktüatör arayüz kodu	D80
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu