

Eksenel kit EAMM-A-D100-120G-S1

Ürün numarası: 2946765

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	115 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	280 kgmm ²
Aktarılabılır tork	143 Nm
Ürün ağırlığı	3520 g
Aktüatör arayüz kodu	D100
Arayüz kodu motor In	120G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu