

**Somun**  
**MCK-PK-4**  
Ürün numarası: 2965

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Dişi diş M10x1                                                                            |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                       |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                                            |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...60 °C                                                                            |
| Pnömatik bağlantı 1                     | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için<br>rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için |
| Somun malzemesi                         | Dövme alüminyum alaşım, eloksallı                                                         |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                               |