

Somun
MCK-PK-6
Ürün numarası: 2966

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Dişi diş M12x1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan tırnaklı nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu