

Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Ürün numarası: 2999476

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot hava beslemesi	dahili
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Debi Kv hava verme	2.2 m³/sa
Akış Kv hava tahliyesi	8.6 m³/sa
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ürün ağırlığı	250 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Metalize alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR