


Baęlantı Plakası|Taban Plakası NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Ürün numarası: 30427

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Çalışma basıncı	0 bar...16 bar
Ruhsat	UL - Tanınan (OL)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	1/8 NPTF
Kontrol havası baęlantısı 14	1/8 NPTF
Pnömatik baęlantı 1	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 2	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 3	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 4	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 5	1/4 NPTF