


Dayama Baęlantı Takımı EADP-ES-R3-12

Ürün numarası: 3044562

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	12
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...325 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle atalet momenti JO	0.35 kgcm ²
Ürün ağırlığı	96 g
Montaj türü	dişı dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	Nikel kaplı berilyum bronz
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tutma braket malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı