

# Baęlantı kablosu NEBS-M12G12-KS-5-LE12

Ürün numarası: 3058614

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımı	levha tutucu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün aęırlığı	492 g
Elektrik baęlantısı 1	Düz soket, M12x1, 12 kutuplu, A kodlu
Elektrik baęlantısı 2	açık uçlu, 12 damarlı
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1.5 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özellięi	Basit
Test koşulları hat	Eęilme yorulma mukavemeti: Festo standardına göre
Min. kablo bükülme yarıçapı	85 mm
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	42.5 mm
Kablo çapı	8.5 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm
Kablo yapısı	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Baęlantı kesiti	0.14 mm <sup>2</sup>
Damar yalımı renk kodu	Pim 1 = kahverengi Pin 10 = mor Pim 11 = gri/pembe Pim 12 = kırmızı/mavi Pim 2 = mavi Pim 3 = beyaz Pim 4 = yeşil Pim 5 = pembe Pim 6 = sarı Pim 7 = siyah Pim 8 = gri Pim 9 = kırmızı
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	siyah
Somun malzemesi	Çinko pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç nikel kaplı ve altın kaplı