

Baęlantı kablosu KMC-1-24DC-2,5-LED

Ürün numarası: 30931

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Anahtarlama durumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	170 g
Elektrik baęlantısı	Soket A formu
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik baęlantıları için
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo çapı	6 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PC
Fiş kontakları malzemesi	Bronz