

Baęlantı kablosu KMC-1-230AC-2,5

Ürün numarası: 30932

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün aęırlığı	170 g
Elektrik baęlantısı	Soket A formu
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik baęlantıları için
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut
Kablo uzunluęu	2.5 m
Kablo çapı	6 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PC
Fiş kontakları malzemesi	Bronz