


# Kablolu soket KMF-1-24DC-5-LED

Ürün numarası: 30937

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                             | Değer                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Anahtarlama konumu göstergesi       | LED                                        |
| Montaj türü                         | merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde   |
| Montaj konumu                       | herhangi bir                               |
| Ürün ağırlığı                       | 320 g                                      |
| Elektrik bağlantısı                 | Soket                                      |
| Nominal çalışma gerilimi DC         | 24 V                                       |
| Koruyucu topraklama bağlantısı      | mevcut                                     |
| Kablo uzunluğu                      | 5 m                                        |
| Kablo çapı                          | 6 mm                                       |
| Kablo yapısı                        | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                   |
| Koruma türü                         | IP67<br>IEC 60529'a göre                   |
| Ortam sıcaklığı                     | -20 °C...80 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364-B2-L                             |
| Kablo kılıfı malzemesi              | PVC                                        |
| Gövde malzemesi                     | PC<br>POM                                  |
| Fiş kontakları malzemesi            | Bronz                                      |