


Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SMPO-1-H-B

Ürün numarası: 31008

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok yapı türü
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Ölçüm prensibi	Manyetik
Çalışma basıncı	2 bar...6 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-15 °C...60 °C
Anahtarlama değerinin yeniden üretilebilirliği	+/- 0,2 mm
Açma süresi	30 ms
Kapanma zamanı	25 ms
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla
Valf fonksiyonu	3/2
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Ürün ağırlığı	14 g
Gövde malzemesi	Pirinç PA POM
Anahtarlama durumu göstergesi	optik
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L