


## Çatal mafsal SG-M8

Ürün numarası: 3111

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M8
Karşılık geldiği norm	DIN 71752 ISO 8140
Dişli bağlantı	Dişi diş M8
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	53 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Cıvata malzemesi	Çelik galvanize
Çatal malzemesi	Çelik galvanize
Somun malzemesi	Çelik galvanize