

T-Bağlantı Elemanı|Geçmeli dağıtıcı parçası FCN-3-PK-3/2

Ürün numarası: 31314

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1.3 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm