

Yer baęlantı LSNG-40

Ürün numarası: 31741

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	40
Standarda dayalı	VDMA 24562
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	1.5 kN
Ürün aęırlıęı	228 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımlı elik
Mafsalsal yataęı malzemesi	elik PTFE