

Yer baęlantı LSNG-50

Ürün numarası: 31742

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	50
Standarda dayalı	VDMA 24562
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	2.5 kN
Ürün ağırlığı	416 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Mafsalsal yatağı malzemesi	Çelik PTFE